

Vtičnica MSSD-EB-S-M14

Številka dela: 192745

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključka	10
Način pritrditve	na magnetni ventil s centralnim vijakom M2,5
Položaj vgradnje	poljubno
Teža izdelka	17 g
Električni priključek	4-polni doza Oblika C
Premer kabla	4 mm...6 mm
Nazivni prečni prerez vodnika	0.25 000013...0.5 000013
Stopnja zaščite	IP67 v skladu z IEC 60529
Temperatura okolice	-25 °C...90 °C
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Material ohišja	PA
Barva ohišja	črna