

Vtičnica MSSD-C-S-M16

Številka dela: 192748

FESTO

z vtičnimi kontakti



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Pogostost priključevanja	10
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	38 g
Električni priključek	4-polni Priključnica Priključna shema PP, kodiranje na pinu 2 in 5
Premer kabla	5,5 ... 8 mm
Imenski presek vodnika	0,5 ... 1 mm ²
Vrsta zaščite	IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Material, ohišje	PA
Barva ohišja	črna