

Regulator tlaka LRMA-1/16-NPT-QS-1/4-U



Številka dela: 192752

FESTO

z manometrom.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo ZDA.

Tip ki se opušča. Dobavljiv do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Regulator	Izstopni tlak konstanten
Pnevmatični priključek 1	NPT1/16-27
Način pritrditve	s skožno izvrtino
Vstopni tlak 1	0 ... 10 bar
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PBT
Delovni medij	filtriran stisnjen zrak
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	51 g
Informacije o materialu navojnega zatiča	Med (medenina)