


Element prislona YSRWJ-8-14-A

Številka dela: 192966
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za linearni modul HMPL.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2024. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	8
Gib	14 mm
Dušenje	samonastavljiv mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Fino nastavljanje	0,03 mm
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Maks. hitrost udarca	3 m/s
Čas vračanja kratek	$\leq 0,2$ s
Čas vračanja dolg	< 1 s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Dolžina dušenja	14 mm
Maks. udarna sila	500 N
Maks. poraba energije na gib	3 J
Maks. poraba energije na uro	21.000 J
Maks. preostala energija	0,02 J
Sila vračanja	3,5 N
Masa izdelka	110 g
Način pritrditve	s protimatico
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Med (medenina) nikljan
Material, batnica	visokolegirano jeklo