


# Element prislona YSRWJ-5-8-A

Številka dela: 192968  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[za linearni modul HMPL.](#)

[Tip, ki se opušča.](#) [Dobavljiv do 2024.](#) [Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	5
Gib	8 mm
Dušenje	samonastavljiv mehka karakteristika
Položaj vgradnje	poljuben
Fino nastavljanje	0,03 mm
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Maks. hitrost udarca	2 m/s
Čas vračanja kratek	$\leq 0,2$ s
Čas vračanja dolg	$< 1$ s
Način delovanja	enosmerni potiskanje
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Dolžina dušenja	8 mm
Maks. udarna sila	200 N
Maks. poraba energije na gib	1 J
Maks. poraba energije na uro	10.000 J
Maks. preostala energija	0,01 J
Sila vračanja	1 N
Masa izdelka	45 g
Način pritrditve	s protimatico
Material, tesnilo	NBR
Material, ohišje	Med (medenina) nikljan
Material, batnica	visokolegirano jeklo