

# Cev iz umetne mase PLN-4X0,75-NT

Številka dela: 193403

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji Ø	4 mm
Polmer upogibanja, pomemben za pretok	25 mm
Notranji Ø	2.9 mm
Najmanjši polmer upogibanja	12 mm
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.095 MPa...1.4 MPa -0.95 bar...14 bar -13.775 000032...203 000032
Napotek glede delovnega tlaka	Voda: najv. 0,6 MPa pri 0–50 °C
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-] Voda (tekoča, brez ledu)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Razred čistih prostorov	Statično nameščen element, smiselna ocena v skladu z ISO 14644-1 ni mogoča
Primerno za živila	Glej razširjene informacije o materialu.
Temperatura okolice	-30 °C...80 °C
Teža izdelka glede na dolžino	0.0056 000015
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 4 mm za notranji Ø vtičnega priključka 3 mm s pokrivno matico za vtični priključek z notranjim Ø 3 mm
Barva	naravno
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material gibke cevi	PE