


# Vtičnica s kablom KME-1-24-10-LED

Številka dela: 193455

FESTO

predkonfekcionirana, za ventile ME.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Príkaz stanja signala	Rumena LED
Način pritrditve	Na magnetni ventil z vijakom M3
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	570 g
Električni priključek 1	Vtičnica, kotna, štirikotna oblika, 3-polna, oblika C
Električni priključek 2	odprt konec, 2-žilni
Imenska delovna napetost DC	24 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	4 A
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Dolžina kabla	10 m
Lastnost vodnika	Za statične aplikacije
Min. premer upogiba kabla	52 mm
Premer kabla	5,2 mm
Toleranca premera kabla	± 0,1 mm
Struktura kabla	2x0,75
Vrsta zaščite	IP67 po IEC 60529
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Material, oplaščenje kabla	PVC
Material, ohišje	TPE-U(PU)
Material, tesnilo	NBR
Material, vtični kontakti	Bakrena zlitina, posrebrena