


Povezovalni kabel KMYZ-7-24-5-LED-PUR

Številka dela: 193685

FESTO

visokofleksibilen, z integriranim znižanjem držalnega toka, za ventilske otoke CPV.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
Dodatne funkcije	Znižanje držalnega toka
Prikazovalnik položaja vklopa	LED
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-10 ... 50 °C
Pritezni moment	0,25 Nm
Masa izdelka	90 g
Električni priključek	Kotna vtičnica / kabel štiri-roba oblika/prost konec 2-polni / 2-žilni
Struktura kabla	2x0,25
Premer kabla	3,4 mm
Dolžina kabla	5 m
Priključek zaščitnega vodnika	ni na voljo
Način pritrditve	Na magnetni ventil s samoreznim vijakom
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Informacije o materialu ohišja	PA
Informacije o materialu oplaščenja kabla	TPE-U(PUR)
Informacija o materialu vtičnih kontaktov	Bron