


# Mehast valj EB-385-230

Številka dela: 193791

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	385
Zahtevan vgradni $\emptyset$	400 mm
Hod	230 mm
Največja višina, izvlečen položaj	310 mm
Največji kot nagiba	20 stp
Največji odmik	20 mm
Najmanjša vgradna višina	77 mm
Način delovanja	enosmerno delovanje
Delovni tlak	0 bar...8 bar
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [:-:4]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	delovanje z oljenjem ni mogoče
Razred korozijske odpornosti KBK	2 – zmerna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...70 °C
Ponastavitvena sila	400 N
Teža izdelka	6900 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G1/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material meha	NR/BR
Material ohišja	jeklo pocinkano