

Mehast valj EBS-100-105


Številka dela: 193795

FESTO

Brez vzdrževanja, brez zstick-slip efekta, primeren za majhne vgradne prostore.

Povratno gibanje lahko poteka pri najmanjšem tlaku 0,9 bara, da se zagotovi ustrezno navijanje (v nasprotnem je nevarnost poškodbe membrane).

Tip ki se opušča. Dobavljen do 2011.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	100
Potreben vgradni premer	115 mm
Gib	105 mm
Maks. višina, izvlečen	200 mm
Maks. prekucni kot	15 deg
Maks. premik	10 mm
Min. vgradna višina	95 mm
Način delovanja	enosmerni
Obratovalni tlak	0,9 ... 8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak naoljen stisnjen zrak
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura okolice	-40 ... 70 °C
Sila vračanja	450 N
Masa izdelka	500 g
Način pritrditve	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek	G3/8
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu meha	CR