

Zasučni pogon DRQ-100-180-PPVJ-A

Številka dela: 19393
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za brezdotično zaznavanje, z nastavljivim dušenjem v končni legi in nastavljivo zračnostjo zobniškega pogona.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Velikost | 100 |
| Kot dušenja | 52 deg |
| Območje nastavljanja zasučnega kota, obojstransko | -8 /+ 8 deg |
| Zasučni kot | 180 deg |
| Dušenje | Pnevmatično dušenje, nastavljivo |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Konstruktivska zgradba | zobata letev/pastorek |
| Zaznavanje položaja | za približevalna stikala |
| Obratovalni tlak | 2,5 ... 10 bar |
| Maks. preklopna frekvenca pri 6 bar | 0,6 Hz |
| Način delovanja | dvosmerni |
| Delovni medij | Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-] |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Teoretični vrtilni moment pri 6 bar | 150 Nm |
| Dopusten masni vztrajnostni moment | 0,2 kgm ² |
| Masa izdelka | 33.000 g |
| Način pritrditve | z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek | G1/2 |
| Informacije o materialu pogonske gredi | Jeklo za cementiranje |
| Informacije o materialu tesnil | TPE-U(PU) |