

Cev

PQ-AL-28X1,5X3000

Številka dela: 194593

FESTO

za stisnjen zrak, vakuum in tekočine. Dobavljena dolžina 3 m.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--|-------------------------------|
| Zunanji premer | 28 mm |
| Notranji premer | 25 mm |
| Obratovalni tlak v odvisnosti od temperature | -0,95 ... 10 bar |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Temperatura medija | -25 ... 75 °C |
| Temperatura okolice | -30 ... 75 °C |
| Masa izdelka glede na dolžino | 0,337 kg/m |
| Barva | srebrna |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, cev | Aluminijeva litina za kovanje |