



# kombinacije naprav za pripravo zraka LFRS-1/2-D-DI-MAXI-KD-A

Številka dela: 195183

FESTO

z zaklenljivo glavo regulatorja in manometrom, za imenski tlak 12 bar,  
za nenaoljen zrak.



## Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost  |
|--------------------------------------|---|
| Velikost                             | Maxi  |
| Serija                               | D   |
| Varovanje vklopa                     | Vrtljiv gumb z integrirano ključavnico                                      |
| Položaj vgradnje                     | pravokoten +/- 5°   |
| Stopnja filtriranja                  | 40 µm   |
| Izpust kondenzata                    | popolnoma avtomatično   |
| Konstruktivna zgradba                | Vklopni ventil<br>Filter-regulator z manometrom<br>Varnostno-vklopni ventil |
| Maks. količina kondenzata            | 43 cm <sup>3</sup>  |
| Zaščita lončka                       | Kovinski zaščitni koš   |
| Prikaz tlaka                         | z manometrom  |
| Območje regulacije tlaka             | 2,5 ... 12 bar  |
| Vstopni tlak 1                       | 3 ... 12 bar  |
| Normalni imenski pretok              | 3.000 l/min   |
| Delovni medij                        | Stisnjen zrak   |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2   |
| Temperatura medija                   | -10 ... 60 °C   |
| Temperatura okolice                  | -10 ... 60 °C   |
| Masa izdelka                         | 3.540 g   |
| Način pritrditve                     | po izbiri:<br>Vgradnja voda<br>s priborom                                   |
| Pnevmatični priključek 1             | G1/2  |
| Pnevmatični priključek 2             | G1/2  |
| Informacije o materialu ohišja       | cinkova tlačna litina   |
| Informacije o materialu lončka       | PC  |