


Vtični razdelilnik

FCN- 3-PK-2 B

Številka dela: 19527

FESTO

za cevi iz umetne mase PAN, PUN, PL, PP, PU.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	1,3 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Pnevmatični priključek 1	za cev z zunanjim premerom 3 mm
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, ohišje	cinkova tlačna litina