

Okrogli valj CRHD-50- -PPV-A-MC

Številka dela: 195515

FESTO

Protikorozijsko odporen valj, gladek ležajni pokrov, zaključni pokrov z vilično pritrditvijo.



Primer predstavitve



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Gib	10 ... 500 mm
Premer bata	50 mm
Dušenje	PPV: pnevmatično dušenje nastavljivo na obeh koncih
Položaj vgradnje	poljuben
Konstruktivska zgradba	Bat Batnica
Zaznavanje položaja	za približevalna stikala
Obratovalni tlak	1 ... 10 bar
Način delovanja	dvosmerni
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	3 - močna korozivna obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Neoporečnost za živila	Glej razširjene informacije o materialu
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Dolžina dušenja	21 mm
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), povratni gib	990 N
Teoretična sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), gib naprej	1.178 N
Premikajoče se mase pri 0 mm giba	340 g
Dodatek mase na 10 mm giba	25 g
Osnovna masa za 0 mm giba	1.792 g
Dodatek mase na 10 mm giba	57 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Material, pokrov	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, tesnilo	NBR TPE-U(PU)
Material, ohišje	visokolegirano jeklo, nerjavno
Material, batnica	visokolegirano jeklo, nerjavno