


# Pnevmatični vmesnik CPX-GP-CPA-10

Številka dela: 195710  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

za modularni električni terminal CPX.

Tip, ki se opušča. Dostavljiv do 2017. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vmesnik ventilskega otoka	Tip 12, CPA10
Diagnoza	- prekinitve žice na ventilsko tuljavo - kratek stik ventilov - prenizka napetost ventilov
Maks. število ventilskih mest	24 pri monostabilnih ventilih
LED displeji	- Skupinska diagnoza - status kanala na ventilih
Parametriziranje	Nadzor prekinitve žice/kanal Nadzor kratkega stika Nadzor bremenske napetosti Idle način na kanal Sile na kanal Varen pred napako na kanal
Zaščita (kratek stik)	interna elektronska varovalka na ventilski izhod
Območje obratovalne napetosti DC	20,4 ... 26,4 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tipično 15 mA (napajanje elektronike z obratovalno napetostjo) Tipično 30 mA (bremensko napajanje ventilov)
Maks. napajanje na kanal	0,2 A
Maks. seštevek toka na kanal	4 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Električna izolacija kanala - notranji bus	Da, pri dodatnem napajanju
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	150 g
Električni priključek	Fieldbus
Informacije o materialu ohišja	Ojačan PA