


Pnevmatični vmesnik CPX-GP-03-4,0

Številka dela: 195738

FESTO

Poveže ventilske otoke VIMP/VIFB Midi/Maxi na modularen električni terminal CPX.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Vmesnik ventilskega otoka	Tip 03, MIDI/MAXI
Diagnoza	- prenizza napetost ventilov
Maks. število ventilskih mest	26 pri monostabilnih ventilih
LED displeji	- Skupinska diagnoza - status kanala na ventilih
Parametriziranje	Varen pred napako na kanal Sile na kanal Idle način na kanal Nadzor modula
Zaščita (kratek stik)	interni elektronski varovalki na ventilski izhod
Območje obratovalne napetosti DC	21,6 ... 26,4 V
Lastna poraba toka pri obratovalni napetosti	Tipično 15 mA (napajanje elektronike z obratovalno napetostjo) Tipično 30 mA (bremensko napajanje ventilov)
Maks. napajanje na kanal	0,2 A
Maks. seštevek toka na kanal	4 A
Imenska delovna napetost DC	24 V
Električna izolacija kanala - notranji bus	Da, pri dodatnem napajanju
Razred odpornosti proti koroziji KBK	0 - brez korozijske obremenitve
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	390 g
Električni priključek	Fieldbus
Informacije o materialu pokrova	Jeklo
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij