


Vhodni modul CPX-8DE

Številka dela: 195750

FESTO



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|---|---|
| Dimenzije Š x D x V | (vklj. s povezovalnim blokom in priključno tehniko) 50 mm x 107 mm x 50 mm |
| Teža izdelka | 39 g |
| Temperatura okolice | -5 °C...50 °C |
| Temperatura skladiščenja | -20 °C...70 °C |
| Stopnja zaščite | odvisno od priključnega bloka |
| Razred korozijske odpornosti KBK | 1 – nizka korozijska obremenitev (v vgrajenem stanju) |
| Skladnost z LABS | VDMA24364-B2-L |
| Material ohišja | Ojačan PA PC |
| LED-prikazi | 1 zbirna diagnostika 8 Stanje kanala |
| Diagnostika | kratek stik/preobremenitev na kanal |
| Parametriranje | Vhodni čas odboja čas podaljšanja signala Obnašanje po kratkem stiku nadzor modula |
| Območje delovne napetosti DC | 18 Volt...30 Volt |
| Nazivna delovna napetost DC | 24 Volt |
| Lastni odjem toka pri nazivni delovni napetosti | tip. 15 mA |
| Število vhodov | 8 |
| Karakteristika, vhodi | IEC1131-T2 |
| Preklopni nivo | signal 0: ≤ 5 V signal 1: ≥ 11 V |
| Preklopna logika vhodov | PNP (pozitivno preklapljanje) |
| Čas iznihanja vhoda | 3 ms (možnost parametriranja 0,1 ms, 10 ms, 20 ms) |
| Največji skupni tok vhodov na modul | 1 A |
| Ločitev potencialov, kanal – kanal | ne |
| Ločitev potencialov, kanal – interno vodilo | ne |
| Zaščita (kratek stik) | notranja elektronska varovalka na modul |