



# Magnetni ventil

## NVF3-MOH-5/2-K-1/4-NPT

Številka dela: 196983

FESTO

s priključno shemo NAMUR po VDE / VDI 3845, brez tuljave, brez vtičnice.



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	5/2 ali 3/2, monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	53 mm
Normalni imenski pretok	900 l/min
Obratovalni tlak	2 ... 10 bar
Konstruktivska zgradba	Krožnikast sedež
Način vračanja	mehanska vzmet
Imenska velikost	7 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Ustreza standardu	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
Pomožni ročni vklop	zaskočljiv Tipalni
Vrsta krmiljenja	predkrmiljen
Smer pretoka	ni reverzibilen
Brez prekrivanja	ne
b vrednost	0,33
C-vrednost	4,2 l/sbar
Čas preklopa izključen	38 ms
Čas preklopa vključen	13 ms
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-5 ... 50 °C
Masa izdelka	280 g
Način pritrditve	na priključni plošči
Priključek dihalne odprtine	notranji
Priključek krmilnega izpuha 84	M5
Pnevmatični priključek 1	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 2	NAMUR priključna shema
Pnevmatični priključek 3	NPT1/4-18
Pnevmatični priključek 4	NAMUR priključna shema
Pnevmatični priključek 5	NPT1/4-18
Informacije o materialu tesnil	NBR
Informacije o materialu ohišja	Tlačno liti aluminij eloksiran