


Ležajni blok CRLMC-32

Številka dela: 197320

FESTO

za tip CRHD



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|---|
| Velikost | 32 |
| Zasnovan na osnovi standarda | ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290) |
| Položaj vgradnje | poljuben |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 4 - zelo močna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura okolice | -40 ... 80 °C |
| Masa izdelka | 112 g |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |
| Material, pritrditev | električno poliran visokolegirano jeklo |
| Material, ležaj | Umetna masa |