


# Ležajni blok CRLMC-50

Številka dela: 197322

FESTO

za tip CRHD



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	50
Zasnovan na osnovi standarda	ISO 15552 (do sedaj po VDMA 24652, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Položaj vgradnje	poljuben
Razred odpornosti proti koroziji KBK	4 - zelo močna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 ... 80 °C
Masa izdelka	254 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, pritrditev	električno poliran visokolegirano jeklo
Material, ležaj	Umetna masa