

Ležajni podstavek CRLMC-63

Številka dela: 197323

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	63
Na podlagi standarda	ISO 15552 (doslej tudi VDMA 24562, ISO 6431, NF E49 003.1, UNI 10290)
Položaj vgradnje	poljubno
Razred korozijske odpornosti KBK	4 – zelo močna korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-40 °C...80 °C
Teža izdelka	306 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material elementa za pritrnitev	elektropolirano visoko legirano jeklo
Material ležaja	Umetna masa