

# Magnetni ventil

## MHA2-M5H-3/20-2-TC

Številka dela: 197406

FESTO

Ventil s priključno ploščo za posamezno in vrstno montažo, s hitrim preklapljanjem, z vtičnim priključkom zgoraj.

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2007



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	3/2 odprt monostabilen
Način vklopa	električni
Širina	10 mm
Normalni imenski pretok	100 l/min
Pnevmatični delovni priključek	Priključna plošča
Obratovalna napetost	12V DC
Obratovalni tlak	-0,9 ... 8 bar
Konstruktivska zgradba	Tlačno razbremenjen sedežni ventil
Način vračanja	mehanska vzmet
Vrsta zaščite	IP40
Dovoljenje	c UL us - Recognized (OL)
Imenska velikost	2 mm
Dimenzija rastra	14 mm
Funkcija izpuha	z dušenjem
Princip tesnenja	mehak
Položaj vgradnje	poljuben
Pomožni ročni vklop	Tipalni
Vrsta krmiljenja	neposredno
Smer pretoka	reverzibilen z omejitvami
Maksimalna preklopna frekvenca	130 Hz
Čas preklopa izključen	7 ms
Čas preklopa vključen	7 ms
Trajanje vklopa	100%
Karakteristika tuljave	12V DC: 2,88W
Dopustna nihanja napajanja	+/- 10 %
Delovni medij	filtriran, nenaoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm filtriran, naoljen stisnjen zrak, stopnja filtriranja 40 µm
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2
Temperatura medija	-5 ... 40 °C
Temperatura okolice	-5 ... 40 °C
Masa izdelka	50 g
Način pritrditve	na priključni plošči
Pnevmatični priključek 11	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 2	Priključna plošča
Pnevmatični priključek 33	Priključna plošča
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE
Informacije o materialu tesnil	HNBR NBR
Informacije o materialu ohišja	cinkova tlačna litina prevlečen
Podatki o materialu vijakov	Jeklo cinkan