

Priključni blok MHP2-PR2-3

Številka dela: 197442

FESTO

za ventile s polovično objemko MHP2-...-HC/TC



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| Maks. število ventilskih mest | 2 |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2 - zmerna korozijska obremenitev |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B1/B2-L |
| Način pritrditve priključne plošče | s skožno izvrtino s H letvijo |
| Način pritrditve ventila | z notranjim navojem |
| Pnevmatični priključek 1/33 | M7 |
| Pnevmatični priključek 3/11 | M7 |
| Material, priključna plošča | Aluminijeva litina za kovanje |