

Baterijski blok MHA2-PR6-3-M5

Številka dela: 197449

FESTO

za ventile s priključno ploščo MHA2-...-HC/TC



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Maks. število ventilskih mest	6
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Način pritrditve priključne plošče	s skožno izvrtino s H letvijo
Način pritrditve ventila	z notranjim navojem
Pnevmatični priključek 1/33	M7
Pnevmatični priključek 2	M5
Pnevmatični priključek 3/11	M7
Material, priključna plošča	Aluminijeva litina za kovanje