


# Glušnik U-E-1/4

Številka dela: 197476  
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak, vakuumška sesalna šoba	0 ... 8 bar
Pretok v atmosfero	3.200 l/min
Nivo glasnosti	77 dB(A)
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	11,4 g
Pnevmatični priključek	PT1/4
Informacije o materialu vložka blažilnika	PE
Informacije o materialu navojnega zatiča	PE