

Glušnik U-E-1/8-S

Številka dela: 197478
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Type to be discontinued. Do not use for new projects. See Support Portal for alternative products.

Ta izdelek je na voljo samo preko družbe Festo Koreja.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Obratovalni tlak, vakuumsko sesalna šoba	0 ... 8 bar
Pretok v atmosfero	1.400 l/min
Nivo glasnosti	80 dB(A)
Temperatura okolice	0 ... 60 °C
Masa izdelka	7,5 g
Pnevmatični priključek	G1/8
Informacije o materialu vložka blažilnika	Bron
Informacije o materialu navojnega zatiča	Med (medenina)