

# Membranski sušilnik zraka

## LDM-D-MAXI-300

Številka dela: 197518

FESTO

brez navojne priključne plošče z navojnim zatičem FRB, za suh in čist stisnjen zrak.

Tip, ki se opušča. Dobavljen do 2006

Pozor: Za trajno zanesljivo delovanje naprave je potrebno predfiltriranje obratovalnega zraka z najfinejšim filtrom 0,01µm (preostali delci < 0,1µm, preostala vsebnost olja < 0,1 mg/m³)!



### Podatkovni list

| Značilnost                           | Vrednost                                   |
|--------------------------------------|--|
| Velikost                             | Maxi                                       |
| Serija                               | D  |
| Položaj vgradnje                     | pravokoten +/- 5°                          |
| Konstruktivna zgradba                | Membranski sušilnik                        |
| Vstopni tlak 1                       | 3 ... 8,5 bar                              |
| Normalni imenski pretok              | 300 l/min                                  |
| Delovni medij                        | Razred kakovosti zraka 1:7:1 po ISO 8573-1 |
| Znižanje tlačnega rosišča            | 13 °C                                      |
| Razred odpornosti proti koroziji KBK | 2  |
| Temperatura skladiščenja             | -20 ... 55 °C                              |
| Temperatura medija                   | 5 ... 50 °C                                |
| Temperatura okolice                  | 5 ... 50 °C                                |
| Masa izdelka                         | 1.470 g                                    |
| Način pritrditve                     | s priborom                                 |
| Opomba o materialu                   | Vsebuje materiale, ki vsebujejo LABS       |
| Informacije o materialu ohišja       | cinkova tlačna litina                      |
| Informacije o materialu lončka       | Aluminijeva litina za kovanje              |