

Glušnik UO-1/4

Številka dela: 197584

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Konstruktivna zgradba	glušnik, odprt
Delovni tlak	0 MPa...0.8 MPa 0 bar...8 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	8 g
Pnevmatični priključek	G1/4
Material blažilnega vložka	PE
Material čepa za pritvje	PE
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS