

Spiralna cev iz umetne mase PUN-8X1,25-S-1-BL

Številka dela: 197593

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	1 m
Zunanji Ø	8 mm
Dolžina bloka	0.304 m
Notranji Ø	5.7 mm
Premer navitja	60 mm
Število ovojev	12
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-35 °C...60 °C
Teža izdelka	65 g
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 8 mm za notranji Ø vtičnega priključka 6 mm s pokrivno matico za notranji Ø vtičnega priključka 6 mm
Barva	modra
Trdota po Shore	D 52 +/-3
Material gibke cevi	TPE-U (PU)