

# DUO vijajčna cev iz umetne mase PUN-8X1,25-S-2-DUO-BS

Številka dela: 197624

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Delovna dolžina	2 m
Zunanji Ø	8 mm
Dolžina bloka	0.648 m
Notranji Ø	5.7 mm
Premer navitja	60 mm
Število ovojev	27
Od temperature odvisen delovni tlak	-0.95 bar...10 bar
Odobritev	TÜV
Pristojni organ za izdajo certifikata	B 013277 0506 00
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Skladnost z LABS	VDMA24364-B2-L
Temperatura okolice	-35 °C...60 °C
Teža izdelka	280 g
Pnevmatični priključek	za zunanji Ø vtičnega priključka 8 mm za notranji Ø vtičnega priključka 6 mm s pokrivno matico za notranji Ø vtičnega priključka 6 mm
Barva	modra/črna
Trdota po Shoru	D 52 +/-3
Material gibke cevi	TPE-U (PU)