


Aksialni sklop EAMM-A-D19-40P

Številka dela: 1981953

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	1,1 Nm
Masa izdelka	110 g
Koda vmesnika aktuatorja	D19A
Koda vmesnika, motor in	40P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS