


Aksialni sklop EAMM-A-P4-28B-40P

Številka dela: 1983071

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljuben
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Temperatura skladiščenja	-25 ... 60 °C
Relativna vlažnost zraka	0 - 95 %
Vrsta zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Prenosni vrtilni moment	0,7 Nm
Masa izdelka	50 g
Koda vmesnika aktuatorja	P4-28B
Koda vmesnika, motor in	40P
Koda vmesnika ohišja sklopke	28B
Opomba o materialu	Ustreza RoHS