



Krmilni vod

NEBC-S1H15-E-5.0-N-LE15

Številka dela: 2052918
Izdelek, ki se opušča

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2023. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ustreza standardu	DIN 47100
Oznaka vodnika	brez nosilca napisne ploščice
Električni priključek 1, funkcija	Stran field naprave
Električni priključek 1, oblika	oglat
Električni priključek 1, vrsta priključka	Vtič
Električni priključek 1, odvod kabla	Raven
Električni priključek 1, priključna tehnika	Sub-D
Električni priključek 1, število polov/žic	15
Električni priključek 1, zasedeni poli/žice	15
Električni priključek 1, vrsta pritrditve	2x vijak 4-40 UNC-2A
Električni priključek 2, funkcija	Stran krmilnika
Električni priključek 2, vrsta priključka	Kabel
Električni priključek 2, priključna tehnika	prost konec
Električni priključek 2, število polov/žic	15
Električni priključek 2, zasedeni poli/žice	15
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Imenska delovna napetost DC	24 V
Dolžina kabla	5 m
Lastnost vodnika	primeren za energetske verige
Polmer upogiba, fiksna instalacija kabla	≥ 33 mm
Premer kabla	6,6 mm
Struktura kabla	18x0,14
Imenski presek vodnika	0,14 mm ²
Zaključki žic	Kabelski čeveljček
Vrsta zaščite	IP50
Opomba k stopnji zaščite	v montiranem stanju
Temperatura okolice	-30 ... 80 °C
Temperatura okolice, premični kabli	-30 ... 80 °C
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po RoHS direktivi EU
UKCA oznaka (glej Izjavo o skladnosti)	v skladu z RoHS predpisi Združenega kraljestva
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Stopnja umazanije	3
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)
Barva oplaščenja kabla	siva