


Vrtilni razdelilnik GF-3/8

Številka dela: 2095

FESTO

z enim fiksnim napajalnim priključkom za zrak in štirimi vrtljivimi izhodi



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	15 mm
Položaj vgradnje	poljuben
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 10 bar
Maks. število vrtljajev	300 1/min
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-10 ... 60 °C
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Pnevmatični priključek 1	Zunanji navoj G3/8
Pnevmatični priključek 2	Notranji navoj G3/8
Opomba o materialu	Ustreza RoHS