



# Dušilni ventil GRO-1/4

Številka dela: 2109

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventil	Funkcija dušenja
Pnevmatični priključek 1	G1/4
Pnevmatični priključek 2	G1/4
Element za nastavljanje	Narebren vijak
Način pritrditve	Vgradnja voda
Normalni imenski pretok v smeri dušenja	350 l/min
Obratovalni tlak	0 ... 10 bar
Temperatura okolice	-20 ... 60 °C
Material, ohišje	Aluminijeva litina za kovanje
Položaj vgradnje	poljuben
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem (potrebno za nadaljnje operacije)
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 ... 60 °C
Masa izdelka	80 g
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Material, tesnilo	NBR
Material, regulirni vijak	Jeklo cinkan