


Spojni vtič KS4-CK-6

Številka dela: 2151

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Nazivni premer	4.9 mm
Delovni tlak celotnega temperaturnega območja	-0.95 bar...12 bar
Normalen nazivni pretok	432 l/min
Delovni medij	stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7::-]
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Teža izdelka	26 g
Pnevmatični priključek 1	CK-6
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS