

# Vtič vezi KS4-N-6

Številka dela: 2152

FESTO

za samozaporno cevno spojko.



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Imenska velikost	4,5 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 12 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Opozorilo za obratovalni in krmilni medij	Možno obratovanje z naoljevanjem
Razred odpornosti proti koroziji KBK	1 - nizka korozijska obremenitev
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 ... 60 °C
Masa izdelka	15 g
Pnevmatični priključek 1	N-6
Opomba o materialu	Ustreza RoHS