


Aksialni sklop EAMM-A-D32-40P-S1

Številka dela: 2207372

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|--------------------------|--------------------|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364 cona III |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP65 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Prenosni vrtilni moment | 1,6 Nm |
| Masa izdelka | 160 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | D32A D32B |
| Koda vmesnika, motor in | 40P |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |