


# Aksialni sklop EAMM-A-D60-80P-S1

Številka dela: 2218564

FESTO



## Podatkovni list

| Značilnost                | Vrednost             |
|---------------------------|----------------------|
| Položaj vgradnje          | poljubno             |
| Skladnost z LABS          | VDMA24364 – cona III |
| Temperatura skladiščenja  | -25 °C...60 °C       |
| Relativna zračna vlažnost | 0–95 %               |
| Stopnja zaščite           | IP65                 |
| Temperatura okolice       | -10 °C...60 °C       |
| Prenosljivi navor         | 17 Nm                |
| Teža izdelka              | 1040 g               |
| Koda vmesnika aktuatorja  | D60A<br>D60B         |
| Koda vmesnika Motor In    | 80P                  |
| Napotek glede materialov  | V skladu z RoHS      |