

Flexopneu cev P-19-SW

Številka dela: 2235
Izdelek, ki se opušča

FESTO

[Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2018. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.](#)



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zunanji premer	31 mm
Polmer krivljenja, ki vpliva na pretok	200 mm
Notranji premer	19 mm
Min. polmer krivljenja	60 mm
Obratovalni tlak celotnega temperaturnega območja	-0,95 ... 16 bar
Delovni medij	Stisnjen zrak po ISO8573-1:2010 [7::-]
Temperatura okolice	-20 ... 80 °C
Masa izdelka glede na dolžino	0,649 kg/m
Pnevmatični priključek	für Stecktülle Innen-Ø 19 mm
Barva	črna
Trdota v Shore	A 71 +/- 5
Opomba o materialu	Brez bakra in PTFE Ustreza RoHS
Informacije o materialu cevi	EPDM SBR