


Napajalnik CACN-3A-7-10

Številka dela: 2247684
Izdelek, ki se opušča

FESTO

Tip, ki se opušča. Dobavljiv do 2022. Za alternativni izdelek si oglejte portal za podporo.



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Širina	125 mm
Višina	130 mm
Dolžina	157 mm
Položaj vgradnje	Prosta konvekcija
Primarno napajanje	Enofazni
Vhodni tok	5,1 - 2,3 A
Imenska izhodna napetost DC	48 V
Imenski izhodni tok	10 A
Območje vhodne napetosti AC	100 ... 240 V
Premostitev izpada omrežja	50 ms
Omrežna frekvenca	45 ... 65 Hz
Dovoljenje	C-Tick c UL us - Listed (OL)
CE oznaka (glejte izjavo o skladnosti)	po EMC smernici EU po nizkonapetostni smernici EU
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364 cona III
Temperatura skladiščenja	-40 ... 85 °C
Relativna vlažnost zraka	95 %
Vrsta zaščite	IP20
Temperatura okolice	-25 ... 70 °C
Masa izdelka	2.800 g
Način pritrditve	s H letvijo
Opomba o materialu	Ustreza RoHS