


Aksialni sklop EAMM-A-D60-60H-S1

Številka dela: 2256697

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Položaj vgradnje	poljubno
Skladnost z LABS	VDMA24364 – cona III
Temperatura skladiščenja	-25 °C...60 °C
Relativna zračna vlažnost	0–95 %
Stopnja zaščite	IP40
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Pogonski navor v prostem teku	1 Nm
Prenosljivi navor	17 Nm
Teža izdelka	1250 g
Koda vmesnika aktuatorja	D60A D60B
Koda vmesnika Motor In	60H
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS