


# Prirobnični manometer

## FMA-63-0,25-C

Številka dela: 225783

FESTO

s prikazovalno enoto v bar in psi.



## Podatkovni list

| Značilnost                                | Vrednost                          |
|---|-----------------------------------|
| Območje prikaza [bar]                     | 0 ... 0,25 bar                    |
| Območje prikaza                           | 0 ... 3,6 psi                     |
| Ustreza standardu                         | EN 837-3                          |
| Imenska velikost manometra                | 63                                |
| Način pritrditve                          | Vgradnja na stikalno ploščo       |
| Delovni medij                             | Fluidni mediji<br>Plinasti mediji |
| Obratovalni tlak                          | 0 ... 0,25 bar                    |
| Faktor izmenične obremenitve              | 0,9                               |
| Faktor trajne obremenitve                 | 0,75                              |
| Razred natančnosti mer                    | 1,6                               |
| Vrsta zaščite                             | IP43                              |
| Temperatura medija                        | -20 ... 80 °C                     |
| Temperatura okolice                       | -20 ... 60 °C                     |
| LABS (PWIS) skladnost                     | VDMA24364-B1/B2-L                 |
| Lega priključka                           | Zadnja stran centrična            |
| Pnevmatični priključek                    | G1/4                              |
| Material, navojni čep                     | Med (medenina)                    |
| Material, ohišje                          | Jeklo                             |
| Material, kontrolno okence                | PMMA                              |
| Material, pritrdilni obroč                | Jeklo                             |
| Material, vijaki                          | Jeklo                             |
| Masa izdelka                              | 120 g                             |
| Opozorilo za obratovalni in krmilni medij | brez acetilena<br>brez kisika     |