



Hitro odzračitveni ventil SE-3/4

Številka dela: 2280

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Ventilska funkcija	Hitro odzračevanje
Pnevmatični priključek 1	G3/4
Pnevmatični priključek 2	G3/4
Način pritrditve	s prehodno izvrtino
Normalni nazivni pretok, odzračevanje, 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	7500 l/min
Normalni nazivni pretok, polnjenje, 0,6-0,5 MPa (6-5 bar, 87-72,5 psi)	2500 l/min
Delovni tlak	0.5 bar...10 bar
Temperatura okolice	-20 °C...75 °C
Material ohišja	gnetna aluminijeva zlitina eloksiran
Delovni medij	Stisnjen zrak v skladu z ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Nazivni premer	19 mm
Položaj vgradnje	poljubno
Napotek glede delovnega/krmilnega medija	možno delovanje z oljenjem (potrebno pri nadaljnjem delovanju)
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura medija	-20 °C...75 °C
Teža izdelka	710 g
Pnevmatični priključek 3	G3/4
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material tesnil	NBR