


Aksialni sklop EAMM-A-P6-38A-40G

Številka dela: 2297645

FESTO

primeren za električne pogone.



Podatkovni list

| Značilnost | Vrednost |
|------------------------------|----------------|
| Položaj vgradnje | poljuben |
| LABS (PWIS) skladnost | VDMA24364-B2-L |
| Temperatura skladiščenja | -25 ... 60 °C |
| Relativna vlažnost zraka | 0 - 95 % |
| Vrsta zaščite | IP40 |
| Temperatura okolice | -10 ... 60 °C |
| Prenosni vrtilni moment | 6,5 Nm |
| Masa izdelka | 190 g |
| Koda vmesnika aktuatorja | P6-38A |
| Koda vmesnika, motor in | 40G |
| Koda vmesnika ohišja sklopke | 38A.2 |
| Opomba o materialu | Ustreza RoHS |