


Pogon EMGA-40-P-G5-EAS-40

Številka dela: 2297685

★ Osnovni program

primeren za servo motorje.

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	40 mm
Velikost prirobnice motorja	40 mm
Torzijska zračnost	0,25 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	5:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	18.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	14 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,019 kgcm ²
Maks. pogonski vrtilni moment	22 Nm
Maks. izkoristek	98 %
Togost pred zasukom	1 Nm/arcmin
Masa izdelka	350 g
Vmesnik reduktorja, odgon	40G
Vmesnik reduktorja, pogon	40P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS