


# Pogon EMGA-60-P-G3-EAS-60

Številka dela: 2297686

★ Osnovni program

primeren za servo motorje.

FESTO



## Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost prirobnice pogona	60 mm
Velikost prirobnice motorja	60 mm
Torzijska zračnost	0,17 deg
Vrsta pogona	Planetno gonilo
Prestava reduktorja	3:1
Maks. pogonsko število vrtljajev	13.000 1/min
Obratovalna temperatura reduktorja	-25 ... 90 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B2-L
Vrsta zaščite	IP54
Trajni pogonski moment	28 Nm
Vztrajnostni moment reduktorja	0,135 kgcm <sup>2</sup>
Maks. pogonski vrtilni moment	45 Nm
Maks. izkoristek	98 %
Togost pred zasukom	2,3 Nm/arcmin
Masa izdelka	900 g
Vmesnik reduktorja, odgon	60H
Vmesnik reduktorja, pogon	60P
Opomba o materialu	Ustreza RoHS