


Sojemalo DARD-L1-40-M

Številka dela: 2349277

FESTO



Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Velikost	40
Radialno odstopanje +/-	2.5 mm
Razred korozijske odpornosti KBK	1 – nizka korozijska obremenitev
Skladnost z LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Temperatura okolice	-10 °C...60 °C
Dolgoročno največja dovoljena obremenitev v smeri sile +/-	2000 N
Teža izdelka	580 g
Napotek glede materialov	V skladu z RoHS
Material adapterja	jeklo, pocinkano
Material sornika	jeklo
Material puše	Jeklo, pocinkano
Material zgloba	Jeklo, pocinkano
Material vijakov	jeklo, prevlečeno