


# Povezovalni kabel

## NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

Številka dela: 2384165

FESTO



### Podatkovni list

Značilnost	Vrednost
Zasnovan na osnovi standarda	EN 61076-2-101 EN 61076-2-104 EN 61984
Položaj vgradnje	poljuben
Masa izdelka	28 g
Električni priključek 1	2x kotna vtičnica, M12, 3-polna
Električni priključek 2	Kotni vtič, M8, 4-polni
Območje obratovalne napetosti DC	0 ... 30 V
Tokovna obremenitev pri 40°C	2 A
Dolžina kabla	0,2 m
Premer kabla	2,9 mm
Struktura kabla	2x0,14
Vrsta zaščite	IP65
Temperatura okolice	-25 ... 80 °C
LABS (PWIS) skladnost	VDMA24364-B1/B2-L
Opomba o materialu	Ustreza RoHS
Razred odpornosti proti koroziji KBK	2 - zmerna korozijska obremenitev
Material, oplaščenje kabla	TPE-U(PUR)